

Diversey™

TASKI®

Jontec Base 1 Stripper

Polishbort

Produktbeskrivning

Polishbort för borttagning av golvpolysh, vaxer, etc. från vattentåliga hårda golv

Produktegenskaper

- Alkaliskt och snabbverkande
- Brett användningsområde
- Fräsch doft

Produktfördelar

- Tar snabbt och effektivt bort golvpolysh från alkalitåliga golv som PVC, vinyl, sten, etc.
- Fungerar på de flesta polishtyper
- Enkel att använda

Bruksanvisning


Jontec Base 1 Stripper ska spädas antingen manuellt eller med pelikanpump.

Användning:

Dosering:

Dosera 0.8L till 10L vatten (8%), max 2L per 10L vatten (20%) för svåra ytfilmer. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

1. Dosera produkten i en vattenfylld hink/tank, applicera lösningen och låt verka minst 5-10 minuter (får INTE torka). Skura sedan golvet med en singelskurmaskin med lämplig rondell, sug upp den smutsiga vätskan och skölj noga med rent vatten.



© A.I.S.E.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



TASKI® Jontec Base 1 Stripper

Teknisk information

Utseende: Klar, färglös vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentrat: > 12

pH brukslösning: > 12

Relativ densitet (20°C): $\approx 1.07 \text{ g/cm}^3$

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diverseym.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Använd inte på alkalikänsliga golv t.ex. linoleum, kork och obehandlad trä eller på golv som är känslig för lösningsmedel t.ex. asfalt. Torka omedelbart av stänk/spill från alkalikänsliga ytor t.ex. målade ytor. Testa gärna underlaget före användning.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och Rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Godkännanden

Stegsäkerhet 0.5 minimum (testat enl. ASTM D 2047).

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Base 1 Stripper finns i 2x5L.